






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	280696 A	280696 A	R1/R2/A1	R1	6	296207 (4.0 mm)	
A2	1	280696 A	280696 A	R1/R2/A2	R2	6	280752 (Adapter)	
A3	1	280697 A	280696 A	R1/R2/A3				
A4	1	280697 A	280696 A	R1/R2/A4				
F1	1	280695 A		R1/R2/F1				
F2	1	280695 A		R1/R2/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:		
				mech. polished	-			
				uml. total				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version	0403		Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name		06.06.2019		Benennung Title	Rollenplan Isomat 3/4/5			
284295 ersetzt 224093	gez. drawn	Finkemeyer, C.						
	gepr. checked	Winkler, A.						
	ges. seen	Nienhüser, R.	Schüco ADS 70 HD					
			IsoModul					
			Zechn.-Nr. Drawing No.					
			395570 RP 1000					
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
			Ersatz für Replacement for					