



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
R1	6				296207	(4.0 mm)
R2	6				280752	(Adapter)
A1	1	280699 A	280699 A	R1/R2/A1		
A2	1	280699 A	280699 A	R1/R2/A2		
A3	1	280700 A	280699 A	R1/R2/A3		
A4	1	280700 A	280699 A	R1/R2/A4		
F1	1	280698 A		R1/R2/F1		
F2	1	280698 A		R1/R2/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished —		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			uml. total			
Paßmaße Close tol.			beschichtet coated — - —			
Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0403		Datum Date	Name	Benennung Title		
Name Finkemeyer		18.06.2008		Rollenplan		
397880 geändert		gez. drawn	Finkemeyer	Isomat 3/4/5		
		gepr. checked	Winkler	Schüco ADS 75 HD.HI IsoModul		
		ges. seen	K1.6			
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No. 395720 RP 1000		
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
				Ersatz für Replacement for		