






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282473 A	282473 A	R1/A1	
A2	1	282473 A	282473 A	R1/A2	
A3	1	282474 A	282473 A	R1/A3	
A4	1	282474 A	282473 A	R1/A4	
F1	1	282472 A	R1/F1		
F2	1	282472 A	R1/F2		

Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
	mech. polished	Maßstab Scale	Gewicht Weight
	umf. total	1 : 1	g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated	Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name
Name	Finkemeyer	12.09.2006	winkan
Bemaßung korrigiert	gez. drawn	Winkler	
	gepr. checked	Finkemeyer	
	ges. seen	Nienhüser	
SCHÜCO		Benennung Title	
		Rollenplan	
		Isomat 3/4/5	
		Schüco ADS 60	
		IsoModul	
		Zechn.-Nr. Drawing No.	
		396020 RP 1000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		Ersatz für Replacement for	