






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	282473 B	282473 B	R1/R2/A1/R3		R1	6	283316 (19.5 mm)
A2	1	282473 B	282473 B	R1/R2/A2/R3		R2	6	296565 (4.8 mm)
A3	1	282474 B	282473 B	R1/R2/A3/R3		R3	6	280748 (6.0 mm)
A4	1	282474 B	282473 B	R1/R2/A4/R3				
F1	1	282472 B		R1/R2/F1/R3				
F2	1	282472 B		R1/R2/F2/R3				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished	-	Maßstab Scale		Gewicht Weight
				umf. total		1 : 1		g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date	Name	Benennung Title		
Name		Finkemeyer		15.09.2006	winkan	Rollenplan		
Ring 283316 hinzugefügt		gez. drawn		Winkler	Isomat 3/4/5			
		gepr. checked		Finkemeyer	Schüco ADS 60			IsoModul
		ges. seen		Nienhüser	396090 RP 1000			
					Zeichn.-Nr. Drawing No.			
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO