






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	282473 A	282473 A	R1/A1/R2/R3/S1	R1	6	280750 (Adapter)
A2	1	282473 A	282473 A	R1/A2	R2	1	296505 (1.2 mm)
A3	1	282474 A	282473 A	R1/A3	R3	1	296449 (2.0 mm)
A4	1	282474 A	282473 A	R1/A4	S1	1	282014
F1	1	282472 A		R1/F1	SA1	3	283103*
F2	1	282472 A		R1/F2			*Isomat 3: 2
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	Info-Plan:		
				mech. polished uml. total	VP PU		
				beschichtet coated	Maßstab Scale		
					1 : 1		
					Werkstoff Material		
					Benennung Title		
					Rollenplan		
					Isomat 3/4/5		
					Schüco ADS 60		
					IsoModul		
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		
					396150 RP 1000		
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für Replacement for		