






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
A1	1	282473 B	282473 B	R1/R2/R3/A1/R4	R1	6 296565 (4.8 mm)
A2	1	282473 B	282473 B	R1/R2/R3/A2/R4	R2	6 296229 (5.5 mm)
A3	1	282474 B	282473 B	R1/R2/R3/A3/R4	R3	6 296448 (8.0 mm)
A4	1	282474 B	282473 B	R1/R2/R3/A4/R4	R4	6 280753 (15.0 mm)
F1	1	282472 B		R1/R2/R3/F1/R4	SA1	3 299144*
F2	1	282472 B		R1/R2/R3/F2/R4		*Isomat 3: 2

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
				mech. polished		-		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight	
				uml. total									
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		-		-		-		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version				0403				Datum Date		Name		Benennung Title	
Name						08.12.2008						Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 60 IsoModul	
284210 ersetzt 284076				gez. drawn		Winkler							
				gepr. checked		Finkemeyer							
				ges. seen		Nienhüser							

SCHÜCO

396160 RP 1000