






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck.	Art.-Nr. Zubehör	
						Qty.	Art.-No.	Accessories
A1	1	280693 B	280693 B	R1/A1/R2/R3	R1	6	296448	(8.0 mm)
A2	1	280693 B	280693 B	R1/A2/R2/R3	R2	6	296210	(10.0 mm)
A3	1	280694 B	280693 B	R1/A3/R2/R3	R3	6	282821	(20.0 mm)
A4	1	280694 B	280693 B	R1/A4/R2/R3				
F1	1	280692 B		R1/F1/R2/R3				
F2	1	280692 B		R1/F2/R2/R3				

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name				04.06.2009				Benennung Title	
Aussenschale geändert		gez. drawn		Winkler				Rollenplan	
		gepr. checked		Finkemeyer				Isomat 3/4/5	
		ges. seen		Nienhüser				Schüco ADS 65 HD	
								IsoModul	
								Zeichn.-Nr. Drawing No.	
								396500 RP 1000	
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
								Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO