





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	280696 B	280696 B	R1/R2/A1/R3/R4	R1	6	280743	(5.0 mm)
A2	1	280696 B	280696 B	R1/R2/A2/R3/R4	R2	6	280748	(6.0 mm)
A3	1	280697 B	280696 B	R1/R2/A3/R3/R4	R3	6	299293	(3.0 mm)
A4	1	280697 B	280696 B	R1/R2/A4/R3/R4	R4	6	282821	(20.0 mm)
F1	1	280695 B		R1/R2/F1/R3/R4				
F2	1	280695 B		R1/R2/F2/R3/R4				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan;	
				mech. polished	-			
				uml. total		Maßstab Scale	Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated	- - -	1 : 1		
Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name		21.01.2009			Benennung Title			
		gez. drawn	Finkemeyer				Rollenplan	
		gepr. checked	Winkler				Isomat 3/4/5	
		ges. seen	Nienhüser		Schüco ADS 70 HD		IsoModul	
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	396680 RP 1000		
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for		