






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280696 B	280696 B	R1/A1/R2/R3	R1 6 296448 (8.0 mm)
A2	1	280696 B	280696 B	R1/A2/R2/R3	R2 6 296210 (10.0 mm)
A3	1	280697 B	280696 B	R1/A3/R2/R3	R3 6 280753 (15.0 mm)
A4	1	280697 B	280696 B	R1/A4/R2/R3	
F1	1	280695 B	280695 B	R1/F1/R2/R3	
F2	1	280695 B	280695 B	R1/F2/R2/R3	

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight
		umf. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0302		Datum Date 04.06.2009	Name	Benennung Title	
Aussenschale geändert		gez. drawn	Winkler	Rollenplan	
		gepr. checked	Finkemeyer	Isomat 3/4/5	
		ges. seen	Nienhüser	Schüco ADS 70 HD IsoModul	
		Zeichn.-Nr. Drawing No. 396710 RP 1000			
		EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO