







Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Isomat 3



Isomat 4/5



(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1	1	280696 A		280696 A		R1/R2/A1			
A2	1	280696 A		280696 A		R1/R2/A2			
A3	1	280697 A		280696 A		R1/R2/A3			
A4	1	280697 A		280696 A		R1/R2/A4			
F1	1	280695 A			R1/R2/F1				
F2	1	280695 A			R1/R2/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				04.06.2009				Rollenplan Isomat 3/4/5	
Aussenschale geändert		gez. drawn		Winkler				Schüco ADS 70 HD	
		gepr. checked		Finkemeyer				IsoModul	
		ges. seen		Nienhüser					
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		396720 RP 1000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO