






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



• Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	280699 A	280699 A	R1/R2/A1	R1	6	296207 (4.0 mm)
A2	1	280699 A	280699 A	R1/R2/A2	R2	6	280752 (Adapter)
A3	1	280700 A	280699 A	R1/R2/A3			
A4	1	280700 A	280699 A	R1/R2/A4			
F1	1	280698 A		R1/R2/F1			
F2	1	280698 A		R1/R2/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	Info-Plan:		
				mech. polished	VP		
				uml. total	PU		
				beschichtet coated	Maßstab Scale		
					1 : 1		
					Werkstoff Material		
					Benennung Title		
					Rollenplan		
					Isomat 3/4/5		
					Schüco ADS 75 HD.HI		
					IsoModul		
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		
					396920 RP 1000		
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für Replacement for		