





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	280750 (Adapter)
A1	1	283128 A	283128 A	R1/A1					
A2	1	283128 A	283128 A	R1/A2					
A3	1	283129 A	283128 A	R1/A3					
A4	1	283129 A	283128 A	R1/A4					
F1	1	283127 A			R1/F1				
F2	1	283127 A			R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished -		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight g/m	
				umf. total					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated - - -		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				09.08.2007				Rollenplan Isomat 3/4/5	
		gez. drawn		Finkemeyer				Schüco ADS 65 IsoModul	
		gepr. checked		Winkler					
		ges. seen		Nienhüser					