





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	280750 (Adapter)
A1	1	282615 A	282615 A	282615 A	R1/A1				
A2	1	282615 A	282615 A	282615 A	R1/A2				
A3	1	282616 A	282615 A	282615 A	R1/A3				
A4	1	282616 A	282615 A	282615 A	R1/A4				
F1	1	282617 A			R1/F1				
F2	1	282617 A			R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished —		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight g/m	
				uml. total					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date 13.08.2007		Name		Benennung Title		
Name			Finkemeyer		Winkler		Rollenplan Isomat 3/4/5		
			gez. drawn		Nienhüser		Schüco ADS 70.HI IsoModul		
			gepr. checked						
			ges. seen						