



Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	Stck. Qty. 6	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories 280750 (Adapter)
A1	1	280699 A	280699 A	R1/A1			
A2	1	280699 A	280699 A	R1/A2			
A3	1	280700 A	280699 A	R1/A3			
A4	1	280700 A	280699 A	R1/A4			
F1	1	280698 A		R1/F1			
F2	1	280698 A		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:		
			mech. polished	-	Maßstab Scale 1 : 1		
			uml. total				
			beschichtet coated	— - —			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material	Gewicht Weight g/m		
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date	Name	Benennung Title			
Name		03.01.2008		Rollenplan			
		gez. drawn	Finkemeyer	Isomat 3/4/5			
		gepr. checked	Finkemeyer	Schüco ADS 75 RL.SI IsoModul			
		ges. seen	Nienhäuser	397480 RP 1000			
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.			
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
				Ersatz für Replacement for			