





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	280750 (Adapter)
A1	1	282473 A	282473 A	282473 A	R1/A1				
A2	1	282473 A	282473 A	282473 A	R1/A2				
A3	1	282474 A	282473 A	282473 A	R1/A3				
A4	1	282474 A	282473 A	282473 A	R1/A4				
F1	1	282472 A			R1/F1				
F2	1	282472 A			R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-		Maßstab Scale	
				uml. total				1 : 1	
				beschichtet coated		- - -		g/m	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				07.08.2007				Rollenplan Isomat 3/4/5	
		gez. drawn		Finkemeyer				Schüco ADS 60	
		gepr. checked		Finkemeyer				IsoModul	
		ges. seen		Nienhüser				397790 RP 1000	
								Zeichn.-Nr. Drawing No.	
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
								Ersatz für Replacement for	