






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	280699 B	280699 B	R1/A1/R2/R3	R1	6	296209 (6.5 mm)	
A2	1	280696 B	280696 B	R1/A2/R2/R4	R2	6	296212 (17.0 mm)	
A3	1	280700 B	280699 B	R1/A3/R2/R3	R3	3	280743 (5.0 mm)	
A4	1	280697 B	280696 B	R1/A4/R2/R4	R4	3	280751 (9.0 mm)	
F1	1	280698 B		R1/F1/R2/R3				
F2	1	280695 B		R1/F2/R2/R4				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		
				mech. polished		-		
				uml. total		Maßstab Scale		
						1 : 1		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0403		Datum Date		Name		
Name				28.11.2017		Benennung Title		
Isoat 3 hinzu gefügt		gez. drawn		Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 3/4/5		
		gepr. checked		Winkler, A.				
		ges. seen		Nienhüser, R.				
						Schüco ASS 70.HI		
						IsoModul		
						Zechn.-Nr. Drawing No.		
						430090 RP 1000		
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
						Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO