






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren!
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280736 B	280736 B	R1/R2/A1	R1	6 280747 (5.9 mm)
A2	1	280736 B	280736 B	R1/R2/A2	R2	6 296211 (15.7 mm)
A3	1	280737 B	280736 B	R1/R2/A3	SA1	3 299343*
A4	1	280737 B	280736 B	R1/R2/A4		*Isomat 3: 2
F1	1	280738 B		R1/R2/F1		
F2	1	280738 B		R1/R2/F2		

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished		Maßstab Scale	
		uml. total		1 : 1	Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date	Name	Benennung Title	
0302		02.04.2014		Rollenplan Isomat 3/4/5	
PT Stege hinzugefügt		gez. drawn	winkan		
		gepr. checked	Finkemeyer	Schüco ASS 80 FD.HI	
		ges. seen	Nienhüser		
				IsoModul	
				Zechn.-Nr. Drawing No.	
				430390 RP 1000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO