






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	282821 (20.0 mm)	
	A1	1	282473 B	282473 B	R1/A1/R2			
	A2	1	282473 B	282473 B	R1/A2/R2			
	A3	1	282474 B	282473 B	R1/A3/R2			
	A4	1	282474 B	282473 B	R1/A4/R2			
	F1	1	282472 B		R1/F1/R2			
	F2	1	282472 B		R1/F2/R2			
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished	-			
				umf. total		Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight
	Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material		
	Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name	Benennung Title	Rollenplan Isomat 3/4/5	
	Name			14.03.2011				
			gez. drawn		Finkemeyer			
			gepr. checked		Winkler			
			ges. seen		Nienhüser	Schüco ADS 65		IsoModul
						Zelchn.-Nr. Drawing No.	435200 RP 1000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO