






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
					R1	6	282821 (20.0 mm)	
A1	1	282615 B	282615 B	R1/A1				
A2	1	282615 B	282615 B	R1/A2				
A3	1	282616 B	282615 B	R1/A3				
A4	1	282616 B	282615 B	R1/A4				
F1	1	282617 B		R1/F1				
F2	1	282617 B		R1/F2				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		-		
				uml. total				Maßstab Scale
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		1 : 1		Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Werkstoff Material
Name				14.03.2011				Benennung Title
		gez. drawn		Finkemeyer				Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 75.SI 435240 RP 1000
		gepr. checked		Winkler				
		ges. seen		Nienhüser				
								IsoModul
						</		