






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
A1	1	283657 A	283657 A	R1/R2/R3/A1	R1	6 296449 (2.0 mm)
A2	1	283657 A	283657 A	R1/R2/R3/A2	R2	6 296229 (5.5 mm)
A3	1	283658 A	283657 A	R1/R2/R3/A3	R3	3 280752 (Adapter)
A4	1	283658 A	283657 A	R1/R2/R3/A4	SA1	3 299953*
F1	1	283660 A		R1/R2/R3/F1		*Isomat 3: 2
F2	1	283660 A		R1/R2/R3/F2		

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-		Maßstab Scale 1 : 1	
				umf. total					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201				Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				02.05.2013				Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 90 PL.SI IsoModul	
SA Rolle geändert				gez. drawn		Winkler			
				gepr. checked		Finkemeyer			
				ges. seen		Nienhüser			
								Zeichn.-Nr. Drawing No.	
								435300 RP 1000	
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
								Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO