

Profil 435380 in 2 Durchgängen rollen.
2. Durchgang, Profil in Querrichtung um 180° drehen.

264028

F1

264042


A1

264036

A3

Maßkontrolle:




1 Stück Prüfkörper
(Eigenfertigung)



Länge: 1000mm
Hartholz/Kunststoff

Prüfkörper muss in jedem Gleis zu verschieben sein

Prüfkörper darf nicht einsetzbar sein



Oberkante Ein-, Auslaufbahn


289209

264037

264038

1: Stützsteg wird beim Verrollen vom Profil getrennt.
Nach dem Durchgang Stützsteg entfernen

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Stk. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stk. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	264042	264042	R1/A1	
A2	1	264037	264037	R1/A2	
A3	1	264036	264036	R1/A3	
A4	1	264038	264038	R1/A4	
F1	1	264028	264028	R1/R2/F1	
F2	1	289209	289209		

Prüfmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
			mech. polished		
			umt. total		
				Maßstab Scale	1 : 2
				Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	1009		Datum Date	16.02.2018	Name
Name					
264028 ersetzt 289212	gepr. drawn				Finkemeyer, C.
264042 ersetzt 289210	gepr. checked				Winkler, A.
264036 ersetzt 289211	gepr. seen				Nienhüser, R.
264037 ersetzt 289207					
264038 ersetzt 289208					

Benennung Title		Rollenplan Isomat 4/5	
Schüco ASS 77 PD		Schüco ASS 77 PD	
Zeichn.-Nr. Drawing No.		435380 RP 0000	
EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

* +/- 2mm bis 200mm von den Profilenden, weitere Toleranzen und Angaben siehe Zeichnung 435380 PV 0000

0 10 20 30 40 50mm