






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No.	Art.-Nr. Art.-No.	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
			für Isomat 5	für Isomat 4		R1	6 282821 (20.0 mm)
						R2	6 296448 (8.0 mm)
		A1	1 283818 B	283818 B	R1/A1/R2	SA1	3 283120
		A2	1 280699 B	280699 B	R1/A2/R2	SA2	3 283120
		A3	1 283819 B	283818 B	R1/A3/R2		
		A4	1 280700 B	280699 B	R1/A4/R2		
		F1	1 283817 B		R1/F1/R2		
		F2	1 280698 B		R1/F2/R2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Info-Plan:	
				mech. polished		VP PU	
				uml. total		Maßstab Scale	
				beschichtet coated		1 : 1	
		Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Werkstoff Material	
		Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Name	
		0100		09.05.2012		Benennung Title	
						Rollenplan Isomat 4/5	
						Schüco ASS 39 SC	
						Zelchn.-Nr. Drawing No.	
						435450 RP 1000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für: Replacement for	

SCHÜCO