






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



• Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No.	Art.-Nr. Art.-No.	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
			für Isomat 3/5	für Isomat 4		R1		6	282821 (20.0 mm)
A1	1	282615 B	282615 B	R1/A1					
A2	1	282615 B	282615 B	R1/A2					
A3	1	282616 B	282615 B	R1/A3					
A4	1	282616 B	282615 B	R1/A4					
F1	1	282617 B		R1/F1					
F2	1	282617 B		R1/F2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight	
				uml. total		1 : 1			
				beschichtet coated		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				25.06.2012				Rollenplan Isomat 3/4/5	
PT hinzugefügt				gez. drawn		Winkler		Schüco ADS 75.SI	
				gepr. checked		Finkemeyer		IsoModul	
				ges. seen		Nienhüser			