






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position


SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282657 B	282657 B	R1/A1		R1	6 282821 (20.0 mm)
A2	1	282657 B	282657 B	R1/A2		SA1	3 299953*
A3	1	282658 B	282657 B	R1/A3			*Isomat 3: 2
A4	1	282658 B	282657 B	R1/A4			
F1	1	282660 B		R1/F1			
F2	1	282660 B		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale	
				beschichtet coated		1 : 1	
						Werkstoff Material	
						Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name	
				25.06.2012		Benennung Title	
				Name		Rollenplan Isomat 3/4/5	
				gez. drawn		Schüco ADS 70.HI	
				gepr. checked		IsoModul	
				ges. seen		435660 RP 1000	
						Zelchn.-Nr. Drawing No.	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für: Replacement for	

SCHÜCO