






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	283128 B	283128 B	R1/A1/R2		R1	6 282821 (20.0 mm)
A2	1	283128 B	283128 B	R1/A2/R2		R2	6 280743 (5.0 mm)
A3	1	283129 B	283128 B	R1/A3/R2			
A4	1	283129 B	283128 B	R1/A4/R2			
F1	1	283127 B		R1/F1/R2			
F2	1	283127 B		R1/F2/R2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale	
				beschichtet coated		1 : 1	
						Werkstoff Material	
						Benennung Title	
						Rollenplan	
						Isomat 3/4/5	
						Schüco ADS 90.SI	
						IsoModul	
						Zelchn.-Nr. Drawing No.	
						435730 RP 1000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für: Replacement for	

Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name
PT hinzugeführt	gez. drawn	25.06.2012	Winkler
	gepr. checked		Finkemeyer
	ges. seen		Nienhüser
SCHÜCO			