






Profil in 2 Durchgänge rollen.
2. Durchgang, Profil zur Querachse 180° drehen.

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention:



				Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
				R1		6 296210 (10.0 mm)	
A1	1	264031	264031	R1/A1			
A2	1	264034	264034	R1/A2			
A3	1	264032	264031	R1/A3			
A4	1	264035	264034	R1/A4			
F1	1	264028		R1/F1			
F2	1	264033		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished uml. total		Maßstab Scale 1 : 1	
						Info-Plan: Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0403				Datum Date 09.10.2017		Name	
Name						Benennung Title	
Maß 84 hinzu gefügt		gez. drawn Finkemeyer, C.				Rollenplan Isomat 4/5	
		gepr. checked Winkler, A.				Schüco ASS 77 PD	
		ges. seen Nienhüser, R.				Zeichn.-Nr. Drawing No. 435950 RP 0000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	