







Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Isomat 3



Isomat 4/5



(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1	1	283128 B		283128 B		R1/R2/A1/R3			
A2	1	283128 B		283128 B		R1/R2/A2/R3			
A3	1	283129 B		283128 B		R1/R2/A3/R3			
A4	1	283129 B		283128 B		R1/R2/A4/R3			
F1	1	283127 B				R1/R2/F1/R3			
F2	1	283127 B				R1/R2/F2/R3			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name				09.03.2011				Benennung Title	
		gez. drawn		Winkler		Rollenplan Isomat 3/4/5			
		gepr. checked		Finkemeyer					
		ges. seen		Nienhüser					
						OEM HAFÜ			
						IsoModul			
						Zelchn.-Nr. Drawing No.			
						436890 RP 1000			
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
						Ersatz für Replacement for			

SCHÜCO