






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	282657 B	282657 B	R1/R2/A1/R3	R1	6	296508 (2.7 mm)
A2	1	282657 B	282657 B	R1/R2/A2/R3	R2	6	296448 (8.0 mm)
A3	1	282658 B	282657 B	R1/R2/A3/R3	R3	6	296565 (4.8 mm)
A4	1	282658 B	282657 B	R1/R2/A4/R3			
F1	1	282660 B		R1/R2/F1/R3			
F2	1	282660 B		R1/R2/F2/R3			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:
				mech. polished uml. total	Maßstab Scale		Gewicht Weight
				beschichtet coated	1 : 1		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name		
Name				01.12.2010			
				gez. drawn	Finkemeyer		
				gepr. checked	Winkler		
				ges. seen	Nienhüser		
					Benennung Title		
					Rollenplan Isomat 3/4/5		
					Schüco ADS 90.SI		IsoModul
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		
					439070 RP 1000		
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für: Replacement for		

SCHÜCO