






Andruckwalzen 9, 10 und 12 aus Aluminium (Art.-Nr. 296797)

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profils anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6 296508 (2.7 mm)
A1	1	282657 B	282657 B	R1/R2/A1/R3	R2	6 280743 (5.0 mm)
A2	1	282657 B	282657 B	R1/R2/A2/R3	R3	6 296448 (8.0 mm)
A3	1	282658 B	282657 B	R1/R2/A3/R3		
A4	1	282658 B	282657 B	R1/R2/A4/R3		
F1	1	282660 B		R1/R2/F1/R3		
F2	1	282660 B		R1/R2/F2/R3		

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	-	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			uml. total			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— - —		
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date	Name	Benennung Title
Name			11.12.2012			
Zusatztext hinzugefügt		gez. drawn	Winkler			
		gepr. checked	Finkemeyer			
		ges. seen	Nienhüser			
						Schüco ADS 90.SI
						439160 RP 1000
		EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for

SCHÜCO

Rollenplan
Isomat 3/4/5

Schüco ADS 90.SI

439160 RP 1000

IsoModul

SCHÜCO

**Rollenplan
Isomat 3/4/5**

Schüco ADS 90.SI

IsoModul

439160 RP 1000

Ersatz für:
Replacement
for