






Andruckwalzen 9, 10 und 12 aus Aluminium (Art.-Nr. 296797)

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)				
A1	1	282657 B	282657 B	R1/R2/A1/R3	R1	6	296449 (2.0 mm)	
A2	1	282657 B	282657 B	R1/R2/A2/R3	R2	6	280747 (5.9 mm)	
A3	1	282658 B	282657 B	R1/R2/A3/R3	R3	6	296448 (8.0 mm)	
A4	1	282658 B	282657 B	R1/R2/A4/R3				
F1	1	282660 B		R1/R2/F1/R3				
F2	1	282660 B		R1/R2/F2/R3				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		
				mech. polished		-		
				uml. total				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Maßstab Scale		
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date		1 : 1		
Name				Name		Info-Plan: Gewicht Weight		
Zusatztext hinzugefügt		gez. drawn		Winkler		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 90.SI IsoModul		
		gepr. checked		Finkemeyer				
		ges. seen		Nienhüser				
						Werkstoff Material		
						Benennung Title		
						Zelchn.-Nr. Drawing No.		
						439230 RP 1000		
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
						Ersatz für Replacement for		
				</				