






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



				Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
				Art.-Nr. Art.-No.		Zubehör Accessories	
				für Isomat 5		(6.0 mm)	
				für Isomat 4		(6.5 mm)	
				Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		(12,5mm)	
A1	1	283128 A	283128 A	R1/S1/R3/A1/R4/S1		(4.0 mm)	
A2	1	282657 B	282657 B	R1/R2/A2/R5		(3.0 mm)	
A3	1	283129 A	283128 A	R1/S1/R3/A3/R4/S1		(Scheibe)	
A4	1	282658 B	282657 B	R1/R2/A4/R5			
F1	1	283127 B		R1/R2/F1/R3			
F2	1	282660 B		R1/R2/F2/R5			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Info-Plan:	
				mech. drawn		Maßstab Scale	
				uml. total		1 : 1	
				beschichtet coated		Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Datum Date		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Name		Benennung Title	
Name				27.01.2011		Rollenplan Isomat 4/5	
				Finkemeyer		Schüco ADS 90.SI	
				Winkler		IsoModul	
				Nienhüser		439310 RP 1000	
				Zelchn.-Nr. Drawing No.			
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für: Replacement for	
				SCHÜCO			