






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296508 (2.7 mm)	
A1	1	282657 B	282657 B	R1/R2/A1/R3	R2	6	296448 (8.0 mm)	
A2	1	282657 B	282657 B	R1/R2/A2/R3	R3	6	296565 (4.8 mm)	
A3	1	282658 B	282657 B	R1/R2/A3/R3				
A4	1	282658 B	282657 B	R1/R2/A4/R3				
F1	1	282660 B		R1/R2/F1/R3				
F2	1	282660 B		R1/R2/F2/R3				

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		---		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Name		Werkstoff Material	
0201				19.03.2012				Benennung Title	
Name								Rollenplan	
Steg 284173 in 284673				gez. drawn		Finkemeyer		Isomat 3/4/5	
geändert				gepr. checked		Winkler		Schüco ADS 90.SI	
				ges. seen		Nienhüser		IsoModul	
								Zelchn.-Nr. Drawing No.	
								439370 RP 1000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO

**Rollenplan
Isomat 3/4/5**

439370 RP 1000