






Andruckwalzen 9, 10 und 12 aus Aluminium (Art.-Nr. 296797)

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
Stck. Qty.		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
A1	1	282657 B		282657 B		R1/R2/A1/R3		
A2	1	282657 B		282657 B		R1/R2/A2/R3		
A3	1	282658 B		282657 B		R1/R2/A3/R3		
A4	1	282658 B		282657 B		R1/R2/A4/R3		
F1	1	282660 B			R1/R2/F1/R3			
F2	1	282660 B			R1/R2/F2/R3			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight
				uml. total		1 : 1		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date		Benennung Title		
Name				08.10.2014		Rollenplan Isomat 3/4/5		
284673 ersetzt 284173		gez. drawn		Finkemeyer		Schüco ADS 90.SI IsoModul		
		gepr. checked		Finkemeyer				
		ges. seen		Nienhüser				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		
						439460 RP 1000		
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
						Ersatz für Replacement for		