





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	282657 B	282657 B	R1/R2/A1/R3	R1	6	296508 (2.7 mm)
A2	1	282657 B	282657 B	R1/R2/A2/R3	R2	6	296448 (8.0 mm)
A3	1	282658 B	282657 B	R1/R2/A3/R3	R3	6	296565 (4.8 mm)
A4	1	282658 B	282657 B	R1/R2/A4/R3			
F1	1	282660 B		R1/R2/F1/R3			
F2	1	282660 B		R1/R2/F2/R3			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	Info-Plan:		
				mech. polished uml. total	Maßstab Scale 1 : 1		
				beschichtet coated	Gewicht Weight		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Benennung Title		
Name				20.10.2011	Rollenplan Isomat 3/4/5		
				gez. drawn	Schüco ADS 90 PL.SI		
				gepr. checked	IsoModul		
				ges. seen	Zelchn.-Nr. Drawing No. 439520 RP 1000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO