






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		
A1	1	282657 B	282657 B	R1/R2/A1	R1	6 296452 (1.5 mm)	
A2	1	282657 B	282657 B	R1/R2/A2	R2	6 282821 (20.0 mm)	
A3	1	282658 B	282657 B	R1/R2/A3			
A4	1	282658 B	282657 B	R1/R2/A4			
F1	1	282660 B		R1/R2/F1			
F2	1	282660 B		R1/R2/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Maßstab Scale 1 : 1	
				uml. total			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date			
Name				20.10.2011		Benennung Title Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco ADS 90 PL SL.SI 439580 RP 1000 IsoModul	
		gez. drawn		Finkemeyer			
		gepr. checked		Winkler			
		ges. seen		Nienhüser			
						Zelchn.-Nr. Drawing No.	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO