






Andruckwalzen 9, 10 und 12 aus Aluminium (Art.-Nr. 296797)

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention: Eine Pulverbeschichtung bzw. Eloxierung ist nach dem Verrollen auch mit PA-Stegen nicht möglich!



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories			
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	296449 (2.0 mm)	
A1	1	282657 B		282657 B	R1/R2/A1/R3		R2	6	280740 (5.2 mm)	
A2	1	282657 B		282657 B	R1/R2/A2/R3		R3	6	296448 (8.0 mm)	
A3	1	282658 B		282657 B	R1/R2/A3/R3					
A4	1	282658 B		282657 B	R1/R2/A4/R3					
F1	1	282660 B			R1/R2/F1/R3					
F2	1	282660 B			R1/R2/F2/R3					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
				mech. polished		-				
				uml. total				Maßstab Scale		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					1 : 1		Gewicht Weight		
Original / Änderung Revision / Version				0100		Datum Date		Name		
Name						02.07.2018		Benennung Title		
				gez. drawn		Finkemeyer, C.		Rollenplan Isomat 3/4/5 ADS OEM Atris 90 IsoModul		
				gepr. checked		Winkler, A.				
				ges. seen		Nienhüser, R.				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		439770 RP 1000		
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO