






(SR=)Stützrolle

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.
Attention: Eine Pulverbeschichtung bzw. Eloxierung ist nach dem Verrollen auch mit PA-Stegen nicht möglich!




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories				
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296449 (2.0 mm)				
	A2	1	283920	283920	R1/R2/A2/SR	R2	6	296210 (10.0 mm)			
	A3	1	283921	283920	R1/R2/A3	SR	3	283963			
	A4	1	283921	283920	R1/R2/A4						
	F1	1	283922		R1/R2/F1						
	F2	1	283922		R1/R2/F2/SR						
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-					
				uml. total				Maßstab Scale			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		1 : 1		Gewicht Weight			
Original / Änderung Revision / Version			0302			Datum Date			Name		
Name						11.02.2013			Name		
Hinweistext ergänzt			gez. drawn			Finkemeyer			Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 90.SI+		
			gepr. checked			Winkler					
			ges. seen			K1.6					
									Zelchn.-Nr. Drawing No.		
			SCHÜCO			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO

**Rollenplan
Isomat 3/4/5**

441620 RP 1000