





Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	280699 A	280699 A	R1/R2/A1		R1	6 296452 (1.5 mm)
A2	1	280699 A	280699 A	R1/R2/A2		R2	6 280750 (Adapter)
A3	1	280700 A	280699 A	R1/R2/A3			
A4	1	280700 A	280699 A	R1/R2/A4			
F1	1	280698 A		R1/R2/F1			
F2	1	280698 A		R1/R2/F2			

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished uml. total		Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		1 : 1	Gewicht Weight
Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Benennung Title	
0100		07.02.2013		Rollenplan Isomat 3/4/5	
Name		Finkemeyer Winkler K1.6		Schüco AWS sill profile 30/30	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				442010 RP 1000	
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für: Replacement for	

SCHÜCO