






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	296534 (8.5 mm)		
					R2	6	296207 (4.0 mm)		
A1	1	282590 B	282590 B	R1/R2/A1					
A2	1	282590 B	282590 B	R1/R2/A2					
A3	1	282591 B	282590 B	R1/R2/A3					
A4	1	282591 B	282590 B	R1/R2/A4					
F1	1	282592 B		R1/R2/F1					
F2	1	282592 B		R1/R2/F2					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-			
				uml. total				Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		1 : 1		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name				23.05.2013				Benennung Title	
Artikelnr. Andruckrollen korrigiert		gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan			
		gepr. checked		Winkler		Isomat 3/4/5			
		ges. seen		Nienhüser		Schüco AWS 75.SI		IsoModul	
						Zelchn.-Nr. Drawing No.		442750 RP 1000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO