






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282590 B	282590 B	R1/A1	R1	6 282821 (20.0 mm)
A2	1	282590 B	282590 B	R1/A2	SA1	3 296564*
A3	1	282591 B	282590 B	R1/A3		*Isomat 3: 2
A4	1	282591 B	282590 B	R1/A4		
F1	1	282592 B		R1/F1		
F2	1	282592 B		R1/F2		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	
				mech. polished	Maßstab Scale	
				uml. total	1 : 1	
				beschichtet coated	Info-Plan:	
					Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Werkstoff Material	
Name				15.11.2012	Benennung Title	
					Rollenplan	
					Isomat 3/4/5	
					Schüco AWS 75.SI	
					IsoModul	
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	
					442760 RP 1000	
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für: Replacement for	

SCHÜCO