






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
A1	1	280736 B	280736 B	R1/R2/A1	R1	6	296534 (8.5 mm)
A2	1	282590 B	282590 B	R1/R3/A2	R2	3	280751 (9.0 mm)
A3	1	280737 B	280736 B	R1/R2/A3	R3	3	296207 (4.0 mm)
A4	1	282591 B	282590 B	R1/R3/A4	SA1	3	296865*
F1	1	280738 B		R1/R2/F1	*Isomat 3: 2		
F2	1	282592 B		R1/R3/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU		Info-Plan:
				mech. polished			
				uml. total	Maßstab Scale		Gewicht Weight
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	1 : 1		
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Werkstoff Material		
Name				15.11.2012	Benennung Title		
		gez. drawn		Finkemeyer	Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 75.SI IsoModul		
		gepr. checked		Winkler			
		ges. seen		Nienhüser			
					Zelchn.-Nr. Drawing No.		
					442770 RP 1000		
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für: Replacement for		

SCHÜCO