






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Position
SA-Rollen


Isomat 3



Durchlauf-
richtung



Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1		1	282590 A	282590 A	R1/A1			R1 3 280750 (Adapter)
A2		1	280736 A	280736 A	R2/A2			R2 3 280752 (Adapter)
A3		1	282591 A	282590 A	R1/A3			SA1 3 289373*
A4		1	280737 A	280736 A	R2/A4			
F1		1	282592 A		R1/F1			
F2		1	280738 A		R2/F2			
			Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
					mech. polished		-	
		uml. total						
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		Maßstab Scale 1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Werkstoff Material
Name				10.07.2013				Benennung Title
		gez. drawn		Finkemeyer		Rollenplan		
		gepr. checked		Winkler		Isomat 3/4/5		
		ges. seen		Nienhüser		Schüco AWS 120 CC.SI		
						IsoModul		
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 442890 RP 1000		
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		
				SCHÜCO				