




Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



Isomat 3

Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



- Andruck-
walze

- Andruck-rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
A1	1	282590 A	282590 A	R1/A1		R1	6 280750 (Adapter)
A2	1	282590 A	282590 A	R1/A2		SA1	3 299144*
A3	1	282591 A	282590 A	R1/A3			*Isomat 3: 2
A4	1	282591 A	282590 A	R1/A4			
F1	1	282592 A		R1/F1			
F2	1	282592 A		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished		Maßstab Scale	Gewicht Weight	
			uml. total				
Paßmaße Close tol.			beschichtet coated				
Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name		13.10.2015				Rollenplan	
Text geändert		gez. drawn		Finkemeyer, C.		Isomat 3/4/5	
		gepr. checked		Winkler		Schüco AWS 120 CC.SI	
		ges. seen		Nienhäuser		IsoModul	
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.		442920 RP 1100	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	