






Mit geringem seitlichen Andruck rollen!
Andruckwalzen 9, 10 und 12 aus Aluminium (Art.-Nr.296797)
Achtung, bei eloxierten Profilen sind ggf. zwei Rolldurchgänge notwendig

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.



					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories		
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		R1	6	280741 (5.3 mm)
A1		1	280696 A	280696 A	R1/R2/R3/A1/R5/S1/R6		R2	6	296448 (8.0 mm)
A2		1	280699 A	280699 A	R1/R2/A2/SR		R3	3	280743 (5.0 mm)
A3		1	280697 A	280696 A	R1/R2/R3/A3/R5/S1/R6		R4	2	280753 (15.0 mm)
A4		1	280700 A	280699 A	R1/R2/A4/R4		R5	2	299085 (3.6 mm)
F1		1	280695 A		R1/R2/R3/F1/R4		R6	2	296209 (6.5 mm)
F2		1	280698 A		R1/R2/F2/SR		S1	2	282014 (Scheibe)
							SR	2	289305
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-		Maßstab Scale	
				uml. total				1 : 1	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0504		Datum Date		Name		Benennung Title	
Name				10.12.2018				Rollenplan Isomat 4/5	
Bemaßungsfehler korrigiert		gez. drawn		Winkler, A.				Schüco AWS 114 SG IsoModul	
		gepr. checked		Finkemeyer				448570 RP 1000	
		ges. seen						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
								Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO