






Mit geringem seitlichen Andruck rollen!
Andruckwalzen 9, 10 und 12 aus Aluminium (Art.-Nr.296797)
Achtung, bei eloxierten Profilen sind ggf. zwei Rolldurchgänge notwendig

Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			
A1		1	282590 B	282590 B	R1/R2/A1/R3/R4/S1			
A2		1	282590 B	282590 B	R1/R2/A2/SR			
A3		1	282591 B	282590 B	R1/R2/A3/R3/R4/S1			
A4		1	282591 B	282590 B	R1/R2/A4			
F1		1	282592 B		R1/R2/F1			
F2		1	282592 B		R1/R2/F2/SR			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		-		
				uml. total				Maßstab Scale
				beschichtet coated		- - -		1 : 1
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material
Name				18.06.2013				Benennung Title
Ringbestückung geändert		gez. drawn		Winkler				Rollenplan Isomat 4/5 Schüco AWS 114 IsoModul
		gepr. checked		Finkemeyer				
		ges. seen		Nienhüser				