






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

						Stck. Qty.		Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	R1	6	282821	(20.0 mm)
		A1	1	280693 B	280693 B	R2	6	296210	(10.0 mm)
		A2	1	280693 B	280693 B	R3	6	296448	(8.0 mm)
		A3	1	280694 B	280693 B	SA1	3	299953*	
		A4	1	280694 B	280693 B			*Isomat 3: 2	
		F1	1	280692 B					
		F2	1	280692 B					
				Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
						mech. polished		-	
						uml. total			
						beschichtet coated		- - -	
		Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale	
								1 : 1	
								Gewicht Weight	
		Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name	
		Name				20.12.2012			
		Serienbezeichnung geändert		gez. drawn		Winkler		Benennung Title	
				gepr. checked		Finkemeyer		Rollenplan Isomat 3/4/5 Schüco AWS 50 BL IsoModul	
				ges. seen		Nienhüser			