






N.B. Posizionare il rullo SA1 (296863) sul gradino interno del profilo.

Attenzione: Il risultato dell'accoppiamento dei profili va verificato in base alle quote e alle
Attention: indicazioni riportate nel piano di controllo dello schema rulli del manule Isomat.




Posizione
Rulli-SA



Direzione
di lavoro

Isomat 4/5



● Rullo di
spinta

⊙ Rullo di
spinta
suppl. SA

(Posizione 8 e 14 solo per ISOMAT 4)

				Q.tà Qty.	Art.-Nr. Accessori Art.-No. Accessories
Q.tà Qty.	Art.-Nr. Art.-No.	Art.-Nr. Art.-No.	Sequenza di montaggio (da interno a esterno) Assembly sequence (inside to outside)	R1	3 280749 (7.0 mm)
A1	1	280221	280221	R2	3 280746 (5.8 mm)
A2	1	280693 A	280693 A	R3	3 280752 (Adapter)
A3	1	280221	280221		
A4	1	280694 A	280693 A		
F1	1	280221		SA1	3 296863
F2	1	280692 A			
		Tolleranze ammissibili Permissable tolerance	Perimetro Circumference	VP PU	Info-Plan:
			per pulli polished -	Scale 1 : 1	Peso Weight g/m
			per est. total		
Tolleranze Close tol.			per in vista coated - - -		
Revisione / Versione Revision / Version		0100	Data Date	Nome Name	Materiale Material
Name			25.01.2013	AUTUGI	
		dis. drawn	Autunno		
		control. checked	Meneghetti		
		benef. seen	Nobile		
		SCHÜCO			Descrizione Title
		Art.-Nr. Drawing No.			466220 RP 1000
		Realizzato da EDP Validato senza firma generated by EDP valid without signature			Sostituisce il Replacement for

SCHÜCO

**Rollenplan
Isomat 4/5**

Schüco AWS 75 TC Soglia ribassata MM75

466220 RP 1000