






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



Andruck-
walze

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)	Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories	
						R1	6 280752 (Adapter)
A1	1	280736 A	280736 A	R1/A1			
A2	1	280736 A	280736 A	R1/A2			
A3	1	280737 A	280736 A	R1/A3			
A4	1	280737 A	280736 A	R1/A4			
F1	1	280738 A		R1/F1			
F2	1	280738 A		R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				uml. total		Maßstab Scale	
				beschichtet coated		1 : 1	
						Werkstoff Material	
						Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name	
				05.12.2012			
						Benennung Title	
						Rollenplan Isomat 3/4/5	
						Schüco AWS 75 WF.SI+ IsoModul	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						466420 RP 1000	
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für: Replacement for	

SCHÜCO