






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Isomat 4/5



Andruck-
walze

Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

		Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No.	Art.-Nr. Art.-No.	Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)		Stck. Qty.	Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories
			für Isomat 3/5	für Isomat 4			R1	6 280752 (Adapter)
							SA1	3 296863*
								*Isomat 3: 2
		A1	1 280736 A	280736 A	R1/A1			
		A2	1 280736 A	280736 A	R1/A2			
		A3	1 280737 A	280736 A	R1/A3			
		A4	1 280737 A	280736 A	R1/A4			
		F1	1 280738 A	280738 A	R1/F1			
		F2	1 280738 A	280738 A	R1/F2			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
				mech. polished		Maßstab Scale		Gewicht Weight
				uml. total		1 : 1		
				beschichtet coated		Werkstoff Material		
		Paßmaße Close tol.		Datum Date		Benennung Title		
		Abmaße Std. tolerance		Name		Rollenplan		
		Original / Änderung Revision / Version		04.12.2012		Isomat 3/4/5		
				gez. drawn		Schüco AWS 75 RL.SI+		
				gepr. checked		IsoModul		
				ges. seen		466730 RP 1000		
						Zelchn.-Nr. Drawing No.		
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
						Ersatz für: Replacement for		