






Achtung: Das Rollergebnis ist nach dem Verbund des Profiles anhand der Prüfmaße im Rollenplan
Attention: zu kontrollieren! Beachten Sie bitte auch die technischen Prüfhinweise im aktuellen Rollenhandbuch.




Position
SA-Rollen

Isomat 3



Durchlauf-
richtung

Isomat 4/5



● Andruck-
walze

● Seitliche
Andruck-
rolle

(Pos. 8 u. 14 nur im Isomat 4)

					Stck. Qty.			Art.-Nr. Zubehör Art.-No. Accessories					
	Stck. Qty.	Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 3/5		Art.-Nr. Art.-No. für Isomat 4		Bestückungsfolge (v. innen nach außen) Assembly sequence (inside to outside)			R1	6	280752 (Adapter)		
									SA1	3	296863*		
A1	1	280736 A		280736 A		R1/A1					*Isomat 3: 2		
A2	1	280736 A		280736 A		R1/A2							
A3	1	280737 A		280736 A		R1/A3							
A4	1	280737 A		280736 A		R1/A4							
F1	1	280738 A				R1/F1							
F2	1	280738 A				R1/F2							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU			Info-Plan:				
				mech. polished		-			Maßstab Scale				
				uml. total					1 : 1				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		- - -			Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name			Benennung Title				
Name				04.12.2012					Rollenplan				
		gez. drawn		Finkemeyer					Isomat 3/4/5				
		gepr. checked		Winkler					Schüco AWS 75 RL.SI+				
		ges. seen		Nienhüser					IsoModul				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.			466740 RP 1000				
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for				

SCHÜCO